

**Schutzhelm BOP, Farbe: YELLOW****Bestelldaten**

Bestellnummer	097813 YELLOW
GTIN	4017765102258
Artikelklasse	09K

**Beschreibung****Ausführung:**

Der Duroplast-Helm aus Glasfaser Polyester besitzt eine **hohe Formbeständigkeit bei Temperaturen bis 150 °C**. Dadurch eignet er sich in Arbeitsbereichen mit **hohen Umgebungstemperaturen** (z.B. Hochofen). Der Helm besitzt eine hohe Altersbeständigkeit und ist **gegenüber Chemikalien unempfindlich**. Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) und seitlicher Verformung (LD).

- **6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar**
- **Ohne Aufnahme**
- **Naturleder Schweißband**
- **Gerade Form**
- **Mit Drehverschluss**

**Verwendung:**

Heißbetriebe, chemische Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Strahlung.

**Norm:**

DIN EN 397

Helmeigenschaft: Schutz vor seitlicher Verformung

Material Helmschale: UP-GF Glasfaser-Polyester

Scheibenbeschichtung: chemikalienbeständig

Weitenregulierung: Drehverschluss

Größe: 53 - 61 cm

Gewicht: 405 g

**Technische Beschreibung**

Gewicht	405 g
Scheibenbeschichtung	chemikalienbeständig
Größe	53 - 61 cm
Weitenregulierung	Drehverschluss
Helmeigenschaft	Schutz Eigenschaft bis 150 °C
Helmeigenschaft	Schutz vor flüssigen Metallspritzern
Helmeigenschaft	Schutz vor seitlicher Verformung
Material Helmschale	UP-GF Glasfaser-Polyester
Norm	DIN EN 397
Produktart	Schutzhelm

---

## Zubehör

Schweißband Typ HT	097822 HT
Schweißband Typ L	097822 L
Kinnriemen Aufhängung 4P	097823 4P
Schweißband Typ SL	097822 SL