



## Schutzhelm BOP 74 R, Farbe: YELLOW



### Bestelldaten

Bestellnummer	097801 YELLOW
GTIN	4017765057336
Artikelklasse	09K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Der **Hochleistungs-Allround-Helm** aus Glasfaser-Polyester bietet eine hohe Seitensteifigkeit und ist besonders bei hohen Temperaturen sehr formbeständig. Große Schutzfläche durch heruntergezogenes Nackenteil. Der Helm besitzt eine hohe Altersbeständigkeit und ist gegenüber Chemikalien unempfindlich. Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) und seitlicher Verformung (LD).

- **6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar**
- **Ohne Aufnahme**
- **Naturleder Schweißband**
- **Heruntergezogenes Nackenteil mit Regenrinne**
- **Mit Drehverschluss**

#### Verwendung:

Heißbetriebe, chemische Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Strahlung.

#### Norm:

DIN EN 397

#### Spezifikation:

Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) und seitlicher Verformung (LD).

#### Ersatzteil:

Nr. 097822 Schweißbänder in drei Ausführungen.

Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis 150 °C

Material Helmschale: UP-GF Glasfaser-Polyester

Scheibenbeschichtung: chemikalienbeständig

Weitenregulierung: Drehverschluss

Größe: 53 - 61 cm

Gewicht: 460 g

## Technische Beschreibung

Scheibenbeschichtung	chemikalienbeständig
Größe	53 - 61 cm
Gewicht	460 g
Weitenregulierung	Drehverschluss
Helmeigenschaft	Schutz vor flüssigen Metallspritzern
Helmeigenschaft	Schutz vor seitlicher Verformung
Helmeigenschaft	Schutzeigenschaft bis 150 °C
Material Helmschale	UP-GF Glasfaser-Polyester
Norm	DIN EN 397
Produktart	Schutzhelm

## Zubehör

Schweißband Typ L	097822 L
Schweißband Typ HT	097822 HT
Schweißband Typ SL	097822 SL