



## Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 37-teilig, Typ: 12



### Bestelldaten

Bestellnummer	634811 12
GTIN	4018754260461
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.  
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 – M12, für Außen-Torx® mit Gewinde M4 – M12, für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M5 – M12, für Innen-Torx® mit Gewinde M3 – M8.

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

#### Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 11 St. Nr. 637000

Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 7 St. Nr. 637450

Gr. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 6 St. Nr. 637600 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Schraubendrehereinsätze für Torx®: 8 St. Nr. 637560

Gr. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Quergriff: 1 St. Nr. 635700

Verlängerungen: 2 St. Nr. 635400 Gr. 75; 240

Kardangeln: 1 St. Nr. 636200

Knarre: 1 St. Nr. 635000

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

#### Hinweis:

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!  
Empfohlene Produktnummer.: 634799

## Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	4-10 mm
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	8-19 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Anzahl Teile	37
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	413 mm
Breite	230 mm
Höhe	57 mm
Produktart	Steckschlüssel

## Zubehör

Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E7	637450 E7
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 19 mm	637000 19
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 5 mm	637600 5
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 11 mm	637000 11
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 13 mm	637000 13
Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E5	637450 E5
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX9	637560 TX9
	637560 TX27

Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX27

12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 15 mm	637000 15
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 12 mm	637000 12
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX20	637560 TX20
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX25	637560 TX25
Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E6	637450 E6
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 18 mm	637000 18
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 16 mm	637000 16
Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E10	637450 E10
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 7 mm	637600 7
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 8 mm	637000 8
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 17 mm	637000 17
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 10 mm	637000 10
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm	635400 75
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 8 mm	637600 8
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX10	637560 TX10
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX15	637560 TX15
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 14 mm	637000 14
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 4 mm	637600 4
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX30	637560 TX30
Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E12	637450 E12
Quergriff, 3/8 Zoll ganze Länge 165 mm	635700 165
Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E14	637450 E14
Kardangelenk, 3/8 Zoll Typ 3/8	636200 3/8
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 240 mm	635400 240

Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E8	637450 E8
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX40	637560 TX40
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 6 mm	637600 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 10 mm	637600 10