



Magnesium-Hebelzwinge, Spannweite: 160mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860750 160
GTIN	4008158027234
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Gleitbügel und Festbügel aus **Magnesium** (im Druckgussverfahren hergestellt), **hochfest und extrem leicht**. Schiene aus gezogenem Blankstahl, galvanisch verzinkt. Spannhebel, bewegliche Druckplatte und Sperrklinke aus **glasfaserverstärktem Kunststoff, bruchstabil**. Festbügel mit abnehmbarer Kunststoffkappe, darunter Kreuzprisma zum Spannen runder Teile. Spannhebel mit selbstarretierendem Rastzahnsegment. Öffnen mittels Entriegelungsklinke.

Verwendung:

Für **schnelles** und müheloses **Spannen mit mittlerem Spanndruck**.

Technische Beschreibung

Querschnitt der Gleitschiene	20x5 mm
Gewicht	0,29 kg
Spannweite	160 mm
Ausladung	80 mm
Produktart	Zwinge

