



Ganzstahl-Schraubzwinde, Spannweite: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860500 300
GTIN	4008158034119
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.

Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160. Spannkraft bis zu 6000 N.

Technische Beschreibung

Querschnitt der Gleitschiene	28×11 mm
Ausladung	140 mm
Spannweite	300 mm
Produktart	Zwinde

Zubehör

Komplettes Unterteil für Ganzstahl-Schraubzwingen Typ
300

860560 300

Druckkappen-Sortiment 8-teilig Druckplatte-Ø 37 mm

860115 37