

Garant
Stufenbohrer HSS-E, unbeschichtet, Schneiden-Ø: PGmm

Bestelldaten

Bestellnummer	118320 PG
GTIN	4045197966674
Artikelklasse	11C

Beschreibung
Ausführung:

Mit zylindrischem Anbohrer, Ø-Zahlen in der Nut. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen. Kombi-Stufenbohrer (Kern- **und** Durchgangsloch) **für Panzerrohwgewinde** (nach DIN40430) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

Verwendung:

Bohren und Entgraten, maximale Materialstärke = Stufenhöhe (siehe Tabelle).

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	93 mm
Schaft-Ø	12 mm
Stufenhöhe	4 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Norm	Werksnorm
Schaft	Drei-Spannflächenschaft
Farbring	ohne
Produktart	Stufenbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		