



## Anschlagwirbel DSR, Gewinde-Ø: M12X1,75



### Bestelldaten

Bestellnummer	086452 M12X1,75
GTIN	2050001949127
Artikelklasse	08Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kompakter, hochfester Anschlagwirbel zum Einschrauben. 360°drehbar und 180°schwenkbar.

#### Hinweis:

**SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.**

**SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.**

### Technische Beschreibung

Höhe Schraubenkopf A	33 mm
Ösenweite E	27 mm
Schraubenkopf-Ø C	30 mm
Anschlagwirbelbreite G	53 mm
Ösenstärke F	14 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant S	8 mm
Abstand Mittelsteg-Öse D	38 mm

Höhe Mittelsteg B	30 mm
Gewindelänge L	21 mm
Gewinde-Ø	M12×1,75
Tragfähigkeit WLL SF 4:1	1,3 t
Tragfähigkeit WLL SF 5:1	1,05 t
Produktart	Anschlagwirbel