

**Anschlagwirbel DSR, Gewinde-Ø: M8X1,25****Bestelldaten**

Bestellnummer	086452 M8X1,25
GTIN	2050001944597
Artikelklasse	08Y

**Beschreibung****Ausführung:**

Kompakter, hochfester Anschlagwirbel zum Einschrauben. 360°drehbar und 180°schwenkbar.

**Hinweis:**

**SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.**

**SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.**

**Technische Beschreibung**

Höhe Schraubenkopf A	33 mm
Ösenstärke F	14 mm
Schraubenkopf-Ø C	30 mm
Anschlagwirbelbreite G	53 mm
Gewindelänge L	15 mm
Ösenweite E	27 mm
Höhe Mittelsteg B	30 mm

Abstand Mittelsteg-Öse D	38 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant S	8 mm
Gewinde-Ø	M8x1,25
Tragfähigkeit WLL SF 5:1	0,4 t
Tragfähigkeit WLL SF 4:1	0,5 t
Produktart	Anschlagwirbel