

**Anschlagwirbel DSR, Gewinde-Ø: M18X2,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	086452 M18X2,5
GTIN	2050001949073
Artikelklasse	08Y

**Beschreibung****Ausführung:**

Kompakter, hochfester Anschlagwirbel zum Einschrauben. 360°drehbar und 180°schwenkbar.

**Hinweis:**

**SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.**

**SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.**

**Technische Beschreibung**

Anschlagwirbelbreite G	76 mm
Schraubenkopf-Ø C	45 mm
Abstand Mittelsteg-Öse D	53 mm
Ösenweite E	38 mm
Höhe Mittelsteg B	40 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant S	8 mm
Höhe Schraubenkopf A	45 mm

Ösenstärke F	17 mm
Gewindelänge L	27 mm
Gewinde-Ø	M18×2,5
Tragfähigkeit WLL SF 5:1	2,3 t
Tragfähigkeit WLL SF 4:1	2,3 t
Produktart	Anschlagwirbel