



Anschlagwirbel DSR, Gewinde-Ø: M30X3,5



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 086452 M30X3,5 |
| GTIN | 2050001944894 |
| Artikelklasse | 08Y |

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, hochfester Anschlagwirbel zum Einschrauben. 360°drehbar und 180°schwenkbar.

Hinweis:

SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.

SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------|--------|
| Schlüsselweite Innen-Sechskant S | 14 mm |
| Anschlagwirbelbreite G | 115 mm |
| Schraubenkopf-Ø C | 60 mm |
| Ösenstärke F | 25 mm |
| Ösenweite E | 55 mm |
| Abstand Mittelsteg-Öse D | 83 mm |
| Höhe Mittelsteg B | 55 mm |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Höhe Schraubenkopf A | 62 mm |
| Gewindelänge L | 45 mm |
| Gewinde-Ø | M30×3,5 |
| Tragfähigkeit WLL SF 5:1 | 6 t |
| Tragfähigkeit WLL SF 4:1 | 6,3 t |
| Produktart | Anschlagwirbel |