



Automatik-Schweißmaske optrel® vegaview2.5, mit Gebläseatenschutz, Farbe: AIR



Bestelldaten

Bestellnummer	097977 AIR
GTIN	7640127615898
Artikelklasse	09U

Beschreibung

Ausführung:

Leichte Automatikschweißmaske (482 g) für geringe Belastung von Kopf- und Nackenmuskulatur. Beste Sicht bei **100% Schutz vor UV- und IR-Strahlung**. Die Maske verfügt über eine **hohe Farbechtheit** und eine Hellstufe mit hoher Lichtdurchlässigkeit von 23%, dadurch ist eine detailgetreue Sicht auf das Bauteil möglich. Ein einfacher Knopfdruck auf der Außenseite aktiviert den **Schleifmodus**. Ideal für Arbeitsumgebungen mit schlechter Beleuchtung. Mit komfortablem Kopfband mit Verstellmöglichkeiten. Der Erfassungswinkel des Lichtbogens kann mittel Schieber eingestellt werden und auch die Sensitivität lässt sich ideal an die Arbeitsumgebung anpassen.

- **Dunkle Schutzstufen: 8 – 12**
- **Hellstufe: 2,5**
- **Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 3.000 Stunden)**
- **Sichtfeld Schweißfilter: 50 x 100 mm**

Die Frischluftausführung des optrel® vegaview2.5 verfügt über die gleichen Produkteigenschaften wie die Standardausführung Nr. 097949 Gr. BLACK. Der Helm kann mit wenigen einfachen Handgriffen mit dem **Gebläseatenschutzsystem optrel® e3000X Nr. 097978 Gr. E3000X** verbunden werden.

Verwendung:

MIG- / MAG-, Elektroden-, WIG-, Plasma-Schweißen und -Schneiden

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Passend für:

Nr. 097978 Gr. E3000 Gebläseatemschutzsystem **optrel® e3000**.

Lieferumfang:

1 äußere Vorsatzscheibe, 1 Aufbewahrungssack

Technische Beschreibung

Klassifizierung gemäß EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Schaltzeit von dunkel zu hell	50 - 1000 ms
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Schaltzeit von hell zu dunkel	0,1 ms
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Schweißmaske