

**HOLEX****Ganzstahl-Hochleistungszwinde mit Sonderdruckkappe, Spannweite: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	861120 300
GTIN	4045197657398
Artikelklasse	82C

**Beschreibung****Ausführung:**

Schiene und Festbügel aus gezogenem Blankstahl (Sonderprofil), vergütet und galvanisch verzinkt. Gleitbügel aus Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet und galvanisch verzinkt. Verschleißfeste, leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde. Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°. Spindel vergütet und brüniert mit verschiebbarem Knebelgriff.

**Verwendung:**

Für schwere und schwerste Beanspruchung beim Spannen von Werkstücken im Stahlbau, Schlossereien, LKW-Bau, Maschinenbau usw. Die bewegliche Sonderdruckkappe ermöglicht das Spannen schräger Werkstücke bis 35°. **Maximaler Spanndruck bis ca. 12000 N.**

**Technische Beschreibung**

Spannweite	300 mm
Gewicht	3 kg
Ausladung	140 mm
Querschnitt der Gleitschiene	30×15 mm

Produktart

Zwinge

---

**Zubehör**

Druckplatte Typ GSV

861121 GSV

Druckplatte Typ GSP

861121 GSP