



NC-Hochdruckspanner NC8, Typ: 160



Bestelldaten

Bestellnummer	360405 160
GTIN	4250364403405
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:

Geringe Baumaße: Optimales Verhältnis Spannbereich / Gesamtlänge. Gewünschter Spanndruck ist **werkzeuglos** vorwählbar: **in 11 Stufen:** Backenbreite 90 mm, **in 4 Stufen:** Backenbreite 125 / 160 / 200 mm. Besonders steifer Grundkörper aus GJS-60, **Ober- und Unterseite geschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.**

Merkmal:

Vollständig gekapselte, wartungsarme und nitrierte Spindel!

- **Erhöhte Funktionssicherheit.**
- **Optimierter Späneschutz.**
- **Minimierter Reinigungsaufwand.**

Verwendung:

Horizontal oder seitlich einsetzbar, **da seitliche Flächen mit einer Genauigkeit von -0,05mm geschliffen sind.**

Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken (=Standard!), 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen.

Hinweis:

- **Abmessung/Backenschnittstelle NC 8 identisch zu Allmatic TC / LC.**
- **NC 8 (Nr. 360405) ersetzt die Produkte LC (Nr. 360500) und TC (Nr. 360400).**
- **Größen 125 MX und 125 LX werden mit Backen Nr. 361295 125 und Nr. 361296 125 ausgeliefert.**

Technische Beschreibung

Grundkörperhöhe c $-0,02$	115 mm
Spannbereich d	189 - 435 mm
Gesamtlänge L	615 mm
Ausführung	Nullpunktspannsystem
m	234 mm
Gewicht	56 kg
Backenhöhe h	49,8 mm
Längsnut I H7	20 mm
Grundkörperlänge a	530 mm
Quernut n H7	20 mm
Farbcode für passendes Zubehör	NC8
Typ	160
r $\pm 0,015$	164 mm
t	164 mm
Spannkraft bis maximal	60 kN
Spannbereich b	0 - 246 mm
Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag	5
Stegbreite B ₁ $-0,05$	164 mm
Serie	NC8
Produktart	Maschinenschraubstock