

Garant**Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: E1220****Bestelldaten**

Bestellnummer	540200 E1220
GTIN	4045197967305
Artikelklasse	51D

Beschreibung**Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Tropfen

Kopf-Ø: 12 mm

Kopflänge L₁: 20 mm

Gesamtlänge: 60 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	12 mm
--------	-------

Formbeschreibung	Tropfen
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge L ₁	20 mm
Form	E1220
Gesamtlänge	60 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift