



5-Achs-Spanner TeleCentric, Typ: 70M



Bestelldaten

Bestellnummer	361255 70M
GTIN	4250364403047
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:

- **Optimal für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren.**
- **Konventionelles Spannen und Grippspannen möglich.**
- **Teleskopspindel, Störkontur bleibt unverändert.**
- **Zentrisch, einfache Programmierung ohne Nullpunktverschiebung.**
- **Zugänglichkeit des Werkstückes ist unabhängig von der Spannweite.**
- **Symmetrische Bauform = Werkstück bleibt mittig und parallel Aufmaß des Materials wird symmetrisch verteilt.**
- **Werkzeugloser Backenwechsel durch Schnellverschluss innerhalb 10 Sekunden / Backenpaar.**
- **Konstante Spannkraft mittels wartungsarmer Teleskopspindel.**
- **Serienmäßig mit Aufnahmebohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200.**
- **Integrierter Skalenring zur Feinjustierung der Zentrumslage.**
- **Spannkraft 30 kN bei 45 Nm linear.**

Lieferumfang:

Handkurbel, Quick Start Guide.

Sonderzubehör:

Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 120, 6-kant Schraubendrehereinsatz Nr. 643330 Gr. 14, Aufsatzbacken Nr. 361258 – 361264, Spannpratzen Nr. 360750 Gr. 125/160, Ausricht- und Fixiersatz Nr. 360530, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 25M10 bzw. 25M10/138. Aufsatzbacken Nr.

361258– 361260, Spannpratzen Nr. 360750 Gr. 125/160, Ausricht - und Fixiersatz Nr. 360530, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 25M10 bzw. 25M/138.

Technische Beschreibung

Grundkörperhöhe c	168,9 mm
Spannkraft bis maximal	30 kN
Gewicht	19,5 kg
Farbcode für passendes Zubehör	TeleCentric
Schlüsselweiten-Maße	14 mm
Spannbereich S1	49 - 150 mm
Spannbereich S2	99 - 200 mm
maximales Drehmoment	45 Nm
Breite B	94 mm
Höhe h	27,1 mm
Länge L	351 mm
Nutbreite n H7	20 mm
Serie	TeleCentric
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10/138	360025 25M10/138
Aufsatzbackeprisma Typ P	361264 P
Ausricht- und Fixiersatz Tisch-T-Nutenmaß 14 mm	360530 14
Ausricht- und Fixiersatz Tisch-T-Nutenmaß 16 mm	360530 16
Ausricht- und Fixiersatz Tisch-T-Nutenmaß 22 mm	360530 22
Ausricht- und Fixiersatz Tisch-T-Nutenmaß 12 mm	360530 12

Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre maximales Drehmoment 120 N·m	656050 120
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10	360025 25M10
Aufsatzbackegripp Typ 70	361258 70
Spannpratzen-Set 2-teilig für Backenbreite 125/160 mm	360750 125/160
Ausricht- und Fixiersatz Tisch-T-Nutenmaß 18 mm	360530 18
Aufsatzbackeglatt Typ 70	361260 70
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang Sechskant 14 mm	643329 14