



Klimamessgerät, Typ: 440



Bestelldaten

Bestellnummer	474141 440
GTIN	4029547019289
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktions-Messgerät testo 440 zur Messung von Temperatur, Feuchte, Druck, Luftströmung, Beleuchtungsstärke, CO und CO₂.

- **Intuitive und klar strukturierte Messmenüs mit höchstem Bedienkomfort.**
- **Umfassende Auswahl an Klimasonden für eine Vielzahl von Anwendungen.**
- **Sondenhandgriffe mit Kabel- oder Bluetooth-Verbindungen. Universell einsetzbar für alle Sonden.**
- **Übersichtliche parallele Anzeige von 3 Werten.**
- **Interner Speicher für bis zu 7500 Messprotokolle**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inkl. 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll.

Sonderzubehör:

Messsonden Nr. 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 und Koffer Nr. 474161.

Hinweis:

Testo 440 dp mit Differenzdrucksensor **für Strömungsmessungen in partikelhaltiger Luft (Staurohrmessung), weitere Sonden** (kabelgebunden oder mit Bluetooth-Übertragung) und **Sets für jede Anwendung** auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Anzahl enthaltener Batterien	3
Gewicht	250 g
Länge	154 mm
Breite	65 mm
Höhe	32 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
IP-Schutzart	IP 54
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Gerätespeicher	7500 Messprotokolle
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Klimamessgerät

Zubehör

Strömungssonde Typ FR	474152 FR
Lufttemperaturfühler Typ NTC	474144 NTC
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
Feuchte- und Temperaturfühler kabelgebunden Typ FT	474146 FT
Lux-Sonde Typ LUX	474158 LUX
Feuchte- und Temperaturfühler mit Bluetooth-Verbindung Typ FT	474148 FT
CO2-Sonde Typ CO2	474156 CO2
Strömungssonde Typ HD	474152 HD

Koffer Typ K

474161 K