



## Strömungssonde, Typ: HD



### Bestelldaten

Bestellnummer	474152 HD
GTIN	4029547018848
Artikelklasse	47B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hitzdraht-Messsonde (Ø Sondenkopf 9 mm) für kleine Luftströme bis 30 m/s. Mit Teleskop auf 850 mm ausziehbar. Inkl. Temperatursensor.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

### Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 30 m/s
Fehlergrenze (m/s + % vom Messwert)	$\pm 0,03 + 4\%$ (0 bis 20 m/s) $\pm 0,5 + 5\%$ (20,01 bis 30 m/s) m/s
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Strömungssonde

