



## Grippbacke mobil, Typ: 64



### Bestelldaten

Bestellnummer	361357 64
GTIN	4250364403016
Artikelklasse	34A

### Beschreibung

#### Verwendung:

Für Rohteilspannung.

#### Passend für:

Schraubstock Nr. 361290 und 361302.

Backenbreite b: 115 mm

b<sub>1</sub>: 64 mm

Backenhöhe h: 55 mm

Backenlänge l: 82 mm

passend zu Farbcode: LCV125G

passend zu Farbcode: Titan 2

### Technische Beschreibung

Backenbreite b	115 mm
passend zu Farbcode	LCV125G
passend zu Farbcode	Titan 2
passend zu Farbcode	Titan
b <sub>1</sub>	64 mm
für Typ	125

Backenlänge l	82 mm
Backenhöhe h	55 mm
Produktart	Schraubstock-Backe