

Garant**Trennscheibe, Hochleistungsausführung EXTRA SCHMAL, INOX, Scheiben-Ø: 115mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	563272 115
GTIN	4045197967442
Artikelklasse	51M

Beschreibung**Ausführung:**Spezialtyp für **INOX**.

Neue, nach modernster Technologie gefertigte **Hochleistungsausführung** mit deutlichem Produktivitätsvorteil und exzellentem Schnittgefühl. **Erhöhte Schnittleistung** durch raue, freischleifende Seitenflächen, hervorragende Standzeit, **verbessertes Anschnittverhalten**. Die geringe Scheibenstärke ermöglicht **schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung. Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung.**

Spezifikation:**A60R-BF.****Technische Beschreibung**

Scheiben-Ø	115 mm
Formbeschreibung	gerade
Spezifikation	A60R-BF
Bohrungs-Ø	22,23 mm

Scheibenbreite	1 mm
für Materialstärken	3 - 5 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		