

Garant**Trennscheibe, Hochleistungsausführung EXTRA SCHMAL, INOX, Scheiben-Ø: 178mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 563272 178 |
| GTIN | 4045197967466 |
| Artikelklasse | 51M |

Beschreibung**Ausführung:**Spezialtyp für **INOX**.

Neue, nach modernster Technologie gefertigte **Hochleistungsausführung** mit deutlichem Produktivitätsvorteil und exzellentem Schnittgefühl. **Erhöhte Schnittleistung** durch raue, freischleifende Seitenflächen, hervorragende Standzeit, **verbessertes Anschnittverhalten**.

Die geringe Scheibenstärke ermöglicht **schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung. Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung.**

Spezifikation:**A46-BF.****Technische Beschreibung**

| | |
|------------------|----------|
| Formbeschreibung | gerade |
| Spezifikation | A46-BF |
| Scheiben-Ø | 178 mm |
| Bohrungs-Ø | 22,23 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Scheibenbreite | 1,6 mm |
| für Materialstärken | 7,7 - 8 mm |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |
| empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad |
| optimiert für Werkstoff | INOX |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| Produktart | Trennscheibe |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| GG(G) | bedingt geeignet | | |
| CuZn | bedingt geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | bedingt geeignet | | |
| Uni | bedingt geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |