

**Garant**
**Trennscheibe, Hochleistungsausführung SCHMAL, Scheiben-Ø: 125mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	563277 125
GTIN	4045197967497
Artikelklasse	51M

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Schmale Ausführung für schnelles, wirtschaftliches Trennen bei hoher Standzeit.

**Spezifikation:**

**A46R-BF.**

**Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Formbeschreibung	gerade
Scheibenbreite	1,6 mm
Spezifikation	A46R-BF
für Materialstärken	7,7 - 8 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		