

**Garant****Trennscheibe, Hochleistungsausführung EXTRA SCHMAL, Stahl, Scheiben-Ø: 115mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	563262 115
GTIN	4045197967503
Artikelklasse	51M

**Beschreibung****Ausführung:**

Neue, nach modernster Technologie gefertigte **Hochleistungsausführung** mit deutlichem Produktivitätsvorteil und exzellentem Schnittgefühl. **Erhöhte Schnittleistung** durch raue, freischleifende Seitenflächen, hervorragende Standzeit, **verbessertes Anschnittverhalten**. Die geringe Scheibenstärke ermöglicht **schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung. Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung.**

Spezialtyp für **Stahl**, Hochleistungsausführung.

**Spezifikation:**

**A60S-BF.**

**Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Form	41
Formbeschreibung	gerade
maximale Drehzahl	13300 min <sup>-1</sup>

Scheibenbreite	1 mm
Spezifikation	A60S-BF
Scheiben-Ø	115 mm
für Materialstärken	3 - 5 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		