

Garant**Trennscheibe, Hochleistungsausführung EXTRA SCHMAL, Stahl, Scheiben-Ø: 230mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	563262 230
GTIN	4045197967534
Artikelklasse	51M

Beschreibung**Ausführung:**

Neue, nach modernster Technologie gefertigte **Hochleistungsausführung** mit deutlichem Produktivitätsvorteil und exzellentem Schnittgefühl. **Erhöhte Schnittleistung** durch raue, freischleifende Seitenflächen, hervorragende Standzeit, **verbessertes Anschnittverhalten**. Die geringe Scheibenstärke ermöglicht **schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung. Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung.**

Spezialtyp für **Stahl**, Hochleistungsausführung.

Spezifikation:

A46S-BF.

Technische Beschreibung

Scheibenbreite	1,9 mm
Form	41
Formbeschreibung	gerade
maximale Drehzahl	6600 min ⁻¹

Scheiben-Ø	230 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Spezifikation	A46S-BF
für Materialstärken	5,7 - 9,5 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		