



## Trennscheibe PREMIUM\*\*\* SUPER SCHMAL, Scheiben-Ø: 115mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	563116 115
GTIN	9003172417387
Artikelklasse	53T

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Superschmale Trennscheibe 0,8 mm** für schnellste Schnitte **in dünnwandigem Material** (z. B. Karosseriebleche). Geringste Gratbildung und thermische Belastung.

#### Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit  $v_c$ .

#### Spezifikation:

**A60R-BFP.**

#### Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen. INOX-Trennscheiben mit reduzierter Schnittgeschwindigkeit einsetzen.

### Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	13300 min <sup>-1</sup>
Scheibenbreite	0,8 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm

Spezifikation	A60R-BFP
Scheiben-Ø	115 mm
Formbeschreibung	gerade
für Materialstärken	2,4 - 4 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

