



Trennscheibe Hochleistungsausführung PREMIUM*** EXTRA SCHMAL, Scheiben-Ø: 178mm



Bestelldaten

Bestellnummer	563165 178
GTIN	9003172420424
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Die geringe Scheibenstärke ermöglicht **schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung** mit hoher Zeiteinsparung. **Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung.**

Sehr standfeste **Hochleistungstrennscheibe** der neuesten Generation mit komfortablem Schnittgefühl und extremer Schnittheit durch raue, freischleifende Seitenflächen.

Spezifikation:

A46R-BFP.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	gerade
Spezifikation	A46R-BFP
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	178 mm
Scheibenbreite	1,6 mm

für Materialstärken	7,7 - 8 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		