

**Trennscheibe PREMIUM*** EXTRA SCHMAL, Scheiben-Ø: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	563406 125
GTIN	9003172442884
Artikelklasse	53T

Beschreibung**Ausführung:**

Spezialtyp zum Trennen von **NE-Metallen wie Alu, Messing, Bronze etc.**

Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit v_c .

Spezifikation:

A60N-BFP.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	gerade
Scheibenbreite	1 mm
Spezifikation	A60N-BFP
Scheiben-Ø	125 mm

Bohrungs-Ø	22,23 mm
für Materialstärken	3 - 5 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	Aluminium
optimiert für Werkstoff	Nichteisen- und Buntmetalle
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		