

Garant**Tischwagen T9 mit 2 Wannen, Typ: TL92****Bestelldaten**

Bestellnummer	918554 TL92
GTIN	4045197967657
Artikelklasse	91T

Beschreibung**Ausführung:**

Geschweißte Stahlkonstruktion.

Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Mit 2 fest verschweißten öldichten Wannen mit 37 mm hohem Rand.

Eine zusätzliche Ladefläche für die mittlere Etage ist erhältlich.

Norm:

EN 1757-3

Sonderzubehör:

Zwischenboden Nr. 918575; Lochblechwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Lackierung:

Silber **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Ladeflächentiefe	500 mm
------------------	--------

Ladeflächenhöhe unten	195 mm
Typ	TL92
Tiefe	509 mm
Ladeflächenbreite	850 mm
Rad-Ø	125 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Gewicht	34 kg
Material Rad	Polyurethan-Laufbelag
Breite	1040 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Höhe	875 mm
Ladeflächenhöhe oben	850 mm
maximale Tragfähigkeit	250 kg
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Wannenhöhe	37 mm
Produktart	Tischwagen