

Garant**Tischwagen T9 mit 2 Wannen, Typ: TL96****Bestelldaten**

Bestellnummer	918554 TL96
GTIN	4045197967664
Artikelklasse	91T

Beschreibung**Ausführung:**

Geschweißte Stahlkonstruktion.

Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Mit 2 fest verschweißten öldichten Wannen mit 37 mm hohem Rand.

Eine zusätzliche Ladefläche für die mittlere Etage ist erhältlich.

Norm:

EN 1757-3

Sonderzubehör:

Zwischenboden Nr. 918575; Lochblechwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Lackierung:

Silber **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Material Rad	Polyurethan-Laufbelag
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2

Ladeflächenhöhe oben	935 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Breite	1190 mm
Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenhöhe unten	280 mm
maximale Tragfähigkeit	500 kg
Ladeflächentiefe	700 mm
Höhe	955 mm
Tiefe	709 mm
Typ	TL96
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Ladeflächenbreite	1000 mm
Gewicht	56 kg
Wannenhöhe	37 mm
Produktart	Tischwagen