

**Ansell****Handschuh-Paar HyFlex® 11-818, Handschuhgröße: 8****Bestelldaten**

Bestellnummer	094358 8
GTIN	10076490478558
Artikelklasse	04P

**Beschreibung****Ausführung:**

HyFlex® 11-818. Mit innovativer Beschichtung für eine dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Handschuhe. Nylon-Spandex Trägermaterial mit **18-Gauge**-Stricktechnik für höchste Tastsensibilität für Feinarbeiten. **Silikon- und Latexfrei**. Besonders geeignet für die Handhabung empfindlicher Teile, Feinmontage von kleinen Schrauben, Bestückung von Produktionsstraßen.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Passform	sehr gut
Tastgefühl	sehr gut
Atmungsaktivität	sehr gut
Ölgriff	gut

silikonfrei	nein
Handschuhgröße	8
Nassgriff	gut
DMF-frei	nein
Material Beschichtung	Nitril / PU
Hitzeschutz	nicht vorhanden
Serie	HyFlex®
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	latexfrei
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	DMF-frei
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
EN 388	3121A
Trägermaterial	Nylon Spandex
Beschichtung	Nitrilschaum
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Länge	200 mm
Farbe	blau
Gewicht	16,5 g
Stricktechnologie	18G
Verwendung	mehrweg
Material	Nitrilschaum
Schnittschutzklasse	A
Produktart	Mehrzweckhandschuhe

