

DYMO**Beschriftungsgerät, Typ: MOBILE****Bestelldaten**

Bestellnummer	085500 MOBILE
GTIN	3501179782430
Artikelklasse	08P

Beschreibung**Ausführung:**

Robuste, mobile Beschriftungsgeräte zur schnellen Herstellung selbstklebender Kunststoff-Etiketten. Dauerhafter Thermotransferdruck. Einstellbarer Bandvor- und Bandnachlauf. Energieversorgung über wiederaufladbaren **Li-Ionen Akku**, Netz-Ladegerät. Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugriffstasten. **MobileLabeler mit Bluetooth®-**

Verbindung. Schnelles, problemloses Einrichten und **Steuerung mit dem Smartphone oder Tablet. Intuitive Steuerung über kostenlose DYMO® Connect Mobile App** funktioniert mit iOS® oder Android™ Smartphones.

Gestaltung der Etiketten mit Rahmen, Stilen und beliebten Google® und Apple® Schriftarten. Nutzung der Windows / Mac Schriftarten. DYMO® Connect-Funktionen mit Rechtschreibprüfung und Voice-to-Text.

Verwendung:

Die Etiketten haften auf fast allen glatten und fettfreien Oberflächen.

Lieferumfang:

Inklusive Schriftband schwarz auf weiß und Bedienungsanleitung. Inklusive Li-Ionen-Akku, USB-Ladekabel, Ladeadapter, 1 × Etikettenkassette 24 mm × 3 m schwarz auf weiß.

Hinweis:

- **Verschiedene Sprachversionen sind einstellbar.**
- **Mit deutschem Tastenlayout ab Lager, Tastatur französisch kurzfristig lieferbar.**

Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle

Typ: D1
mögliche Schriftbandbreiten: 6; 9; 12; 19; 24 mm
Besonderheit: PC Anbindung (Smartphone)
Länge: 425 mm
Breite: 225 mm
Höhe: 395 mm

Technische Beschreibung

Typ	D1
Bandabschneider Ausführung	automatisch
Netzadapter	inklusive
Besonderheit	PC Anbindung (Smartphone)
mögliche Schriftbandbreiten	6; 9; 12; 19; 24 mm
Länge	425 mm
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Breite	225 mm
Gewicht ohne Akku	488 g
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	1
Höhe	395 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Beschriftungsgerät