



Steckschlüssel-Sortiment, 1/4 Zoll-Vierkant 11-teilig, Anzahl Teile: 11



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 630372 11 |
| GTIN | 3662424080722 |
| Artikelklasse | 63V |

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Vorteil:

- **Durch die geringe Bauhöhe besonders für enge Arbeitssituationen geeignet.**
- **bis zu 50% Platzeinsparung gegenüber herkömmlichen Produkten.**

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M3 – M8.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 10 St. Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Knarre: 1 St.

Aufbewahrung in: Kunststoffbox

Technische Beschreibung

| | |
|--|-----------------------|
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel |
| Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 5,5-14 mm |
| Anzahl Teile | 11 |
| Verpackung | Kunststoffbox |

| | |
|------------|----------------|
| Länge | 125 mm |
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 33 mm |
| Produktart | Steckschlüssel |