



## Schrauben-Ausdreher mit Doppelschneide und Körnerspitze., Typ: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer	082861 2
GTIN	4049002020889
Artikelklasse	04D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus zähem Chrom-Vanadium-Stahl. Die scharfen Kanten der Rillen krallen sich in der angebohrten Schraube fest und drehen diese heraus. Mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen und dergleichen.

#### Verwendung:

**Sowohl für Rechts als auch für Linksgewinde geeignet.**

#### Passend für:

gehärteten Stahl. Sowohl für Rechts- als auch für Linksgewinde geeignet.

#### Hinweis:

UNC und UNF-Gewinde auf Anfrage lieferbar.

Vorbohr-Ø: 4,8 mm

passend für Schrauben/Bolzen: M8 – M10

passend für: gehärteten Stahl

### Technische Beschreibung

Vorbohr-Ø	4,8 mm
Typ	2
passend für Schrauben/Bolzen	M8 – M10
passend für	gehärteten Stahl
Produktart	Schrauben Ausdreher

