



Rohr-Gripzange mit Kunststoffbacken



Bestelldaten

Bestellnummer	862150
GTIN	4008158009667
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Vergütete Profilstahlschiene; **Schnellverstellung; stufenlos einstellbares Zangenmaul; Spannkraft einstellbar** (maximal 4000 N).

Mit Prismenbacken zum Halten von Rundkörpern mit gleichem Durchmesser. (Inklusive Kunststoff-Schutzbacken, temperaturbeständig bis 200 °C).

Technische Beschreibung

Spannweite	110 mm
Ausladung	65 mm
Produktart	Gripzange