



## Trennscheibe SGP STEEL EXTRA SCHMAL, Scheiben-Ø: 125mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	563440 125
GTIN	4007220103920
Artikelklasse	55T

### Beschreibung

#### Ausführung:

Extra schmale **Hochleistungstrennscheibe** für schnellste, gratarme Schnitte mit geringer thermischer Belastung und komfortabler, ergonomischer Schnittführung. Sehr belastbar, höchste Schnittleistung und hervorragende Standzeit.

#### Spezifikation:

**A60Q-CERAMIC SGP STEEL.**

### Technische Beschreibung

Formbeschreibung	gerade
Scheibenbreite	1 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
für Materialstärken	3 - 5 mm
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad

optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		