



Parallelzwinge (Spannhand), Typ: 25



Bestelldaten

Bestellnummer	861900 25
GTIN	4045197167514
Artikelklasse	82C

Beschreibung

Ausführung:

Mit Trapezgewindespindel und 2 schwenkbaren Spannblöcken. Die Spannblöcke haben jeweils 3 glatte Flächen und eine Fläche mit Kreuzprisma und sind somit zum **Spannen unterschiedlichster Werkstücke universell einsetzbar**.

Verwendung:

Für **Innen-** und **Außenspannung** verschiedenster Werkstückformen.

Werkstoff:

Spindel und Spannklötze Stahl, brüniert.

Technische Beschreibung

maximale Spannkraft	1000 N
Spannweite für Zug b	20 - 48 mm
Spanntiefe c	15 mm
Spannweite für Druck a	0 - 25 mm
Produktart	Zwinge