



Parallelzwinge (Spannhand), Typ: 50



Bestelldaten

Bestellnummer	861900 50
GTIN	4045197167521
Artikelklasse	82C

Beschreibung

Ausführung:

Mit Trapezgewindespindel und 2 schwenkbaren Spannblöcken. Die Spannblöcke haben jeweils 3 glatte Flächen und eine Fläche mit Kreuzprisma und sind somit zum **Spannen unterschiedlichster Werkstücke universell einsetzbar**.

Verwendung:

Für **Innen-** und **Außenspannung** verschiedenster Werkstückformen.

Werkstoff:

Spindel und Spannklötze Stahl, brüniert.

Technische Beschreibung

Spannweite für Druck a	0 - 50 mm
maximale Spannkraft	2000 N
Spanntiefe c	30 mm
Spannweite für Zug b	32 - 82 mm
Produktart	Zwinge