

HOLEX**Parallelzwinge (Spannhand), Typ: 75****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 861900 75 |
| GTIN | 4045197167538 |
| Artikelklasse | 82C |

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Trapezgewindespindel und 2 schwenkbaren Spannblöcken. Die Spannblöcke haben jeweils 3 glatte Flächen und eine Fläche mit Kreuzprisma und sind somit zum **Spannen unterschiedlichster Werkstücke universell einsetzbar**.

Verwendung:

Für **Innen-** und **Außenspannung** verschiedenster Werkstückformen.

Werkstoff:

Spindel und Spannklötze Stahl, brüniert.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|-------------|
| Spanntiefe c | 50 mm |
| Spannweite für Druck a | 0 - 75 mm |
| maximale Spannkraft | 2500 N |
| Spannweite für Zug b | 40 - 115 mm |
| Produktart | Zwinge |