

Garant
Vierfach-Ratschenringschlüssel „4 in 1“, Typ: 10-19

Bestelldaten

Bestellnummer	614847 10-19
GTIN	4045197967794
Artikelklasse	61B

Beschreibung
Ausführung:

Beidseitig mit leichtgängigen, stabilen Knarren – umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. An beiden Seiten befinden sich jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D2	35 mm
Schlüsselweite ₄	19 mm
Schlüsselweite ₃	17 mm
Schlüsselweite ₂	13 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Ringhöhe h ₁	15 mm
maximale Ringhöhe h ₂	20 mm
maximaler Ring-Ø D1	26 mm
Schlüsselweite ₁	10 mm
ganze Länge L	210 mm
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ratsche umschaltbar	ja
Produktart	Schraubenschlüssel