

Garant
Vierfach-Ratschenringschlüssel „4 in 1“, Typ: 8-13

Bestelldaten

Bestellnummer	614847 8-13
GTIN	4045197967787
Artikelklasse	61B

Beschreibung
Ausführung:

Beidseitig mit leichtgängigen, stabilen Knarren – umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. An beiden Seiten befinden sich jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten.

Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D1	20,2 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweite ₂	10 mm
maximale Ringhöhe h ₂	16,8 mm
maximaler Ring-Ø D2	24,8 mm
ganze Länge L	150 mm
Schlüsselweite ₄	13 mm
Schlüsselweite ₃	12 mm
maximale Ringhöhe h ₁	13,8 mm
Schlüsselweite ₁	8 mm
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ratsche umschaltbar	ja
Produktart	Schraubenschlüssel