

Garant
Vierfach-Ratschenringschlüssel „4 in 1“, Typ: 16-19

Bestelldaten

Bestellnummer	614847 16-19
GTIN	4045197972903
Artikelklasse	61B

Beschreibung
Ausführung:

Beidseitig mit leichtgängigen, stabilen Knarren – umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. An beiden Seiten befinden sich jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten.

Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweite ₁	16 mm
Schlüsselweite ₄	19 mm
maximale Ringhöhe h ₂	21,9 mm
maximaler Ring-Ø D2	33,5 mm
Schlüsselweite ₂	17 mm
ganze Länge L	230 mm
maximale Ringhöhe h ₁	20,2 mm
Schlüsselweite ₃	18 mm
maximaler Ring-Ø D1	31,5 mm
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ratsche umschaltbar	ja
Produktart	Schraubenschlüssel