



## Parallelzwinge (Spannhand), Typ: 150



### Bestelldaten

Bestellnummer	861900 150
GTIN	4045197167552
Artikelklasse	82C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Trapezgewindespindel und 2 schwenkbaren Spannblöcken. Die Spannblöcke haben jeweils 3 glatte Flächen und eine Fläche mit Kreuzprisma und sind somit zum **Spannen unterschiedlichster Werkstücke universell einsetzbar**.

#### Verwendung:

Für **Innen-** und **Außenspannung** verschiedenster Werkstückformen.

#### Werkstoff:

Spindel und Spannklötze Stahl, brüniert.

### Technische Beschreibung

Spannweite für Zug b	50 - 200 mm
maximale Spannkraft	3500 N
Spanntiefe c	100 mm
Spannweite für Druck a	0 - 150 mm
Produktart	Zwinge