

Garant**Polierscheibe (SiC), Ø 125 mm, Körnung: 150****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 566970 150 |
| GTIN | 4045197973306 |
| Artikelklasse | 51M |

Beschreibung**Ausführung:**

Elastische Polyurethan-Polierscheiben mit SiC-Schleifkorn durchsetzt.

Verwendung:

Zur Bearbeitung größerer Oberflächen. Durch nachfolgende Verwendung der einzelnen Körnungen lassen sich feine Spiegelglanzoberflächen erzeugen. Keine Polierpaste erforderlich. Optimal zur **Rautiefenverbesserung** nach dem Vorschleiff.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Bohrungs-Ø | 22,23 mm |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |
| Formbeschreibung | flach |
| optimiert für Werkstoff | INOX |
| optimiert für Werkstoff | Nichteisen- und Buntmetalle |
| optimiert für Werkstoff | Stahl |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 30 m/s |
| Produktnameattribut | Ø 125 mm |

Produktart

Polierscheibe

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |