



Stufenbacke mobil, für Typ: 160



Bestelldaten

Bestellnummer	361450 160
GTIN	4250364403382
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:

Backe beweglich.

Gr. 90, 125 und 160 mit **Click-Schnellwechselsystem**, bei Nr. 361440 nur in den Gr. 90 und 125.

Verwendung:

Zum Spannen von parallel vorbearbeiteten Werkstücken. Gewinde M10 und M6 zur Aufnahme von Vorsatzbacken mit Click-Schnellwechselsystem für Click-Leisten und Backen.

Aufnahme von Stufenleisten auf hoher Seite oder Stufenseite (Nr. 361950; 361960; 361970).

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

Alle Typen TC, LC, Garant-NC, Titan und bisherige Ausführung NC.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben. 1 Stufenbacke.

Technische Beschreibung

Länge l_1	64 mm
Höhe h_1	25 mm
Backenhöhe h	50 mm

passend zu Farbcode	TC
passend zu Farbcode	LC
passend zu Farbcode	NC8
passend zu Farbcode	Titan2/TitanSense
passend zu Farbcode	HOLEX NC
Backenbreite b	160 mm
Backenlänge l	114 mm
Produktart	Schraubstock-Backen