



Stufenbacke mobil, für Typ: 200



Bestelldaten

Bestellnummer	361450 200
GTIN	4250364403399
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:

Backe beweglich.

Gr. 90, 125 und 160 mit **Click-Schnellwechselsystem**, bei Nr. 361440 nur in den Gr. 90 und 125.

Verwendung:

Zum Spannen von parallel vorbearbeiteten Werkstücken. Gewinde M10 und M6 zur Aufnahme von Vorsatzbacken mit Click-Schnellwechselsystem für Click-Leisten und Backen.

Aufnahme von Stufenleisten auf hoher Seite oder Stufenseite (Nr. 361950; 361960; 361970).

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

Alle Typen TC, LC, Garant-NC, Titan und bisherige Ausführung NC.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben. 1 Stufenbacke.

Technische Beschreibung

Länge l_1	65 mm
Höhe h_1	25 mm
Backenlänge l	115 mm

Backenhöhe h	60 mm
Backenbreite b	200,4 mm
passend zu Farbcode	TC
passend zu Farbcode	LC
passend zu Farbcode	NC8
Produktart	Schraubstock-Backen