

Ansell**Handschuh-Paar HyFlex® 11-816, Handschuhgröße: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	094356 7
GTIN	10076490449992
Artikelklasse	04P

Beschreibung**Ausführung:**

HyFlex® 11-816. Extrem dünner und robuster Handschuh durch **18 Gauge Stricktechnik**.

Erhöhte Lebensdauer und Abriebfestigkeit dank Schaumbeschichtung mit FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Lösemittel- und schadstofffrei**, nach Oeko-Tex Standard zertifiziert.

Besonders geeignet für leichte Montagearbeiten mit hohem Anspruch an Präzision, Endmontage von Elektromotoren, Klimaanlage, Kabelbäumen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Serie	HyFlex®
Handschuhgröße	7
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe

Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	latexfrei
Handschuheigenschaft	DMF-frei
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
EN 388	4121A
Trägermaterial	Nylon Spandex
Beschichtung	Nitrilschaum
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Länge	219 mm
Farbe	schwarz / blau
Gewicht	20,4 g
Stricktechnologie	18G
Verwendung	mehrweg
Material	Nitrilschaum
Schnittschutzklasse	A
Produktart	Mehrzweckhandschuhe