



Doppel-Ratschenringschlüssel, Schlüsselweiten: 24X27mm



Bestelldaten

Bestellnummer	614843 24X27
GTIN	4045197973368
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug, sowie Mittelstellung. Mit ungleichen Schlüsselweiten, tiefgekröpft. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
ganze Länge L	330 mm
Schlüsselweite s_2	27 mm
maximale Ringhöhe h_1	30 mm
maximaler Ring- \varnothing D2	60 mm
maximaler Ring- \varnothing D1	48 mm
Schlüsselweite s_1	24 mm
maximale Ringhöhe h_2	34 mm
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	matt verchromt
Ring gekröpft	ja
Ratsche umschaltbar	nein
Produktart	Schraubenschlüssel