



Doppel-Ratschenringschlüssel, Schlüsselweiten: 30X32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	614843 30X32
GTIN	4045197973375
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug, sowie Mittelstellung. Mit ungleichen Schlüsselweiten, tiefgekröpft. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweite ₁	30 mm
maximaler Ring-Ø D1	60 mm
maximale Ringhöhe h ₂	35 mm
maximale Ringhöhe h ₁	34 mm
Schlüsselweite ₂	32 mm
ganze Länge L	380 mm
maximaler Ring-Ø D2	64,5 mm
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	matt verchromt
Ring gekröpft	ja
Ratsche umschaltbar	nein
Produktart	Schraubenschlüssel