

Ansell**Handschuh-Paar HyFlex® 11-541, Handschuhgröße: 11****Bestelldaten**

Bestellnummer	094563 11
GTIN	10076490458628
Artikelklasse	04P

Beschreibung**Ausführung:**

HyFlex® 11-541. Sehr leichter Handschuh mit 18-Gauge-Stricktechnologie bei gleichzeitig hohem Schnittschutz (Klasse D nach EN 388:2016) aufgrund der kombinierten Verwendung von INTERCEPT™- und KEVLAR®-Garn. Dünne und doch robuste Nitrilschaumbeschichtung. Ideal für die Montage kleiner scharfkantiger Metallteile.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Schnittschutzklasse: D

Farbe: schwarz / grau

silikonfrei: ja

Technische Beschreibung

Handschuhgröße	11
silikonfrei	ja
Handschuh-Art	Schnittschutzhandschuhe

Schutz-Kategorie	Kategorie II
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	latexfrei
Handschuheigenschaft	Touchscreen geeignet
Stricktechnologie	18G
Waschen	40 °C Buntwäsche
EN 388:2016	4X21D
EN 407	X1XXXX
Trägermaterial	INTERCEPT™, Kevlar
Beschichtung	Nitrilschaum
Material	Nitrilschaum
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	schwarz / grau
Gewicht	24 g
Länge	196 mm
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	D
Produktart	Schnittschutzhandschuhe