

uvex**Handschuh-Paar uvex phynomic C5, Handschuhgröße: 8**

Bestelldaten

Bestellnummer	094548 8
GTIN	4048612051702
Artikelklasse	04U

Beschreibung

Ausführung:

uvex phynomic C5. Leichter und feinfühligere Schnitzzschutzhandschuh mit feuchtigkeitsabweisender und flexibler wasserbasierter Polymer-Beschichtung. Sehr gute Griffbarkeit in trockener und leicht feuchter Arbeitsumgebung. Eignet sich für die Verwendung bei sensibler Haut (dermatologisch bestätigt).

uvex phynomic Serie. Besonders leichter, flexibler Schnitzzschutzhandschuh mit guter Passform. Optimal

geeignet für Tätigkeiten, bei denen eine hohe Feinfühligkeit gefordert ist. Öko-Tex® Standard 100 und frei von Silikon.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Schnitzzschutzzklasse: C

Farbe: grau / blau

Technische Beschreibung

Handschuhgröße	8
----------------	---

Handschuh-Art	Schnittschutzhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	Lebensmittel Zertifizierung
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Trägermaterial	Polyamid, HPPE
Beschichtung	Nitril
Anwendungsbereich	Präzision
Farbe	grau / blau
Schnittschutzklasse	C
Produktart	Schnittschutzhandschuhe