

**Ansell****Handschuh-Paar ActivArmr Hycron® 27-607, Handschuhgröße: 9****Bestelldaten**

Bestellnummer	094430 9
GTIN	10076490102507
Artikelklasse	04P

**Beschreibung****Ausführung:**

ActivArmr Hycron® Serie. **Widerstandsfähiger Handschuh** aus Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung für den anspruchsvollen Einsatz. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien. Robuster und flexibler als PVC, dreimal länger haltbar als schwere Lederhandschuhe. **Wirksame Fett- und Ölsperre**. Besonders geeignet für Grobgussteile, Kunststoff-Formteile, Stabstahl, Blech, Hochleistungskabel, Baustoffe, Rohholz. Mit Strickbund und 3/4-Beschichtung zum Erhalt der besseren Atmungsaktivität.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Passform	gut
DMF-frei	nein
silikonfrei	ja

Material Beschichtung	Nitril
Ölgriff	gut
Handschuhgröße	9
Tastgefühl	mäßig
Atmungsaktivität	mäßig
Nassgriff	gut
Hitzeschutz	nicht vorhanden
Serie	Hycron®
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	latexfrei
EN 388	4221X
Trägermaterial	Baumwolle
Beschichtung	Nitril
Beschichtungsvariante	3/4-Beschichtung
Anwendungsbereich	Heavy Duty
Länge	246 mm
Farbe	blau
Gewicht	57 g
Verwendung	mehrweg
Material	Nitril
Produktart	Mehrzweckhandschuhe